

## ヘッド分離型カメラ

高性能ローコストを実現。



### AS-258SP

- カメラ外径φ8.8mm
- カメラヘッド長45mm
- 1/4インチCCD、25万画素
- お求めやすいローコストモデル
- 外形寸法(突起部を除く)  
60(W)×26(H)×98(D)

LED4灯付で鮮明映像。



### AS-658SP/4L



- 高輝度白色LEDをカメラヘッドに4灯内蔵。真っ暗でも鮮明な映像
- 1/4インチCCD、38万画素
- カメラヘッド部の破損防止用カバーや防滴キャップを用意(別売)
- 外形寸法(突起部を除く)  
67(W)×27(H)×109(D)

型式	AS-258SP	AS-658SP/4L
カメラヘッド外径	φ8.8mm	φ20mm
ヘッド長 ※1	45mm	42mm
信号方式	NTSC	
撮像素子	1/4インチCCD	
有効画素数	25万画素	38万画素
同期	内部同期	
映像出力	VBS1.0 VP-P75Ω終端(RCA)	
水平解像度	330TV本以上	480TV本以上
S/N比	50dB	
最低被写体照度	1lux	2lux
AGC	ON(MAX. 38dB)/OFF切替	
電子シャッター	オート(1/60~1/120,000)	
ホワイトバランス	ATW/固定(3200°K)	
電源電圧	DC12Vセンター+ (付属のACアダプターにて100V入力)	
使用温度範囲(実用動作)	-10°C~+50°C	
使用温度範囲(性能動作)	+5°C~+35°C	
消費電力	2.5W	3.2W
ケーブル長	2,3,5,10,20,30m	5m,10m,30m
ケーブル外径	φ3.8mm	
レンズ	f=3.7mm(F2.0)	
画角(対角)	67.5°	
ピント範囲	10mm~∞(レンズを回す事によりピント調節可能)	
照明	無し	LED4灯

### AS-258SP



### AS-658SP/4L



## 映像周辺機器

### 2.0インチモニター搭載 デジタルビデオレコーダ

- 静止画・動画をSDメモリーカードに保存できます。
- 2.0インチTFTディスプレイ搭載。
- リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びに最適。
- 外形寸法: 60(W)×110(H)×26.5(D)
- 重量: 130g



解像度	動画 320x240(MPEG4) 静止画 320x240(JPEG)
動画再生/静止画表示	30fps/sec (ASFファイル形式) / JPEGフォーマット640x480
音声/ビデオ入力	4pinコネクタ(DC電源供給)
音声/ビデオ出力	コンポジットAV出力x1 (Phone Jack 3.5mm)
トリガー入力	コンポジット入力x1 (Phone Jack 3.5mm)
ディスプレイ	2.0インチTFT LCD
信号方式	NTSC
記録メディア	SDメモリーカード(記録時間、撮影枚数は目安です。被写体により異なります)
記録時間/枚数	128MB 動画記録時間: 15分 静止画枚数: 2800枚
	256MB 動画記録時間: 30分 静止画枚数: 5800枚
	512MB 動画記録時間: 60分 静止画枚数: 11600枚
消費電力	300mA(±5)
	使用温度範囲
電源	リチウムイオンバッテリー(12V 800mA) 外部電源: ACアダプタ(5V DC)


### クロスライン発生器 GTO-100

モニターの画面上に縦方向2本(V1,V2)、横方向2本(H1,H2)電子ラインを引く事ができます。目視検査用の位置合わせにご使用できます。ラインの表示は、実線と破線の2種類をお選びできます。

- 外形寸法: 150(W)×50(H)×140(D)
- 重量: 880g




### ■GTO-100本体



### ■ライン移動方法

- H1ライン: ①ボタンで上に移動③ボタンで下に移動
- H2ライン: ⑤ボタンで上に移動⑦ボタンで下に移動
- V1ライン: ②ボタンで左に移動④ボタンで右に移動
- V2ライン: ⑥ボタンで左に移動⑧ボタンで右に移動



## 製造元 株式会社 アルス

〒400-1504 山梨県甲府市右左口町3201-1  
TEL.055-240-1270 FAX.055-240-1271

発売元

**MILS** 株式会社 ミルス・システムズ

- 関東/〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8 いずみやビル5F  
TEL.048-765-4020 FAX.048-765-4021
- 関西/〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町1丁-5-13 ヴィラ和泉1F  
TEL.072-240-5225 FAX.072-240-5226  
<http://www.mils-sys.co.jp>

※カタログに記載されている諸元等は、変更することがあります。

クロダ・オプトニクス株式会社

神戸市中央区海岸通4丁目1番7号1105

TEL:078-371-5100 FAX:366-3663

<http://www.kurodaopt.com/>  
<mailto:mk@kurodaopt.com>